



■ Vers. Q00+Q02




■ Vers. Q00+Q25+Q02




■ Vers. Q00+045+823+Q25+817

SCHEMATICS



ESEMPI DI COMPOSIZIONE



INFORMAZIONI TECNICHE

	RIVESTIMENTO	Pelle <input checked="" type="checkbox"/>	Tessuto <input checked="" type="checkbox"/>				
	IMBOTTITURA	Braccioli	<input type="checkbox"/> Fibra <input type="checkbox"/> Gomma <input type="checkbox"/> Piuma/Fibra/Mix <input type="checkbox"/> Piuma	Seduta	<input type="checkbox"/> Fibra <input type="checkbox"/> Gomma <input type="checkbox"/> Piuma/Fibra/Mix <input type="checkbox"/> Piuma	Spalliera	<input type="checkbox"/> Fibra <input type="checkbox"/> Gomma <input type="checkbox"/> Piuma/Fibra/Mix <input type="checkbox"/> Piuma
	COMFORT	Standard <input checked="" type="checkbox"/>	Rigido <input type="checkbox"/>				
	FUNZIONE	Letto <input type="checkbox"/>	Meccanismo Elettrico <input type="checkbox"/>	Meccanismo <input checked="" type="checkbox"/>	Poltrona Recliner <input type="checkbox"/>	Seduta scorrevole <input type="checkbox"/>	
	ASPETTO ESTETICO*	Basso <input type="checkbox"/>	Medio <input type="checkbox"/>	Alto <input checked="" type="checkbox"/>			
	PIEDI	Legno <input type="checkbox"/>	Metallo <input type="checkbox"/>	Plastica <input type="checkbox"/>	Ruote <input type="checkbox"/>	Rivestito <input type="checkbox"/>	

ASPETTO ESTETICO

Per via dell'elasticità del rivestimento, la natura della struttura interna ed il design del prodotto; il modello potrebbe presentare diversi livelli di increspature. Per cui queste naturali caratteristiche non devono essere considerate come un difetto di produzione, ma come dettagli distintivi e naturali del prodotto.



Basso



Medio



Alto

I prodotti con aspetto estetico ed increspature di livello High o Medium necessitano di una manutenzione e cura ordinaria più attenta e frequente per preservare il loro aspetto rispetto a quelli di livello Low.

NOTE

- Progettato da Natuzzi Design Center.
- Anno di nascita: 2024.
- Mindful è un divano visionario che va oltre l'ordinario. Ispirato all'armonia del corpo in movimento, questo capolavoro ridefinisce l'arte del relax. I nostri designer e ingegneri hanno realizzato con meticolosità un divano rivoluzionario che, per la prima volta, unisce in un unico prodotto tutte le ultime innovazioni nella tecnologia del movimento.
- Disponibile sia in pelle che tessuto.
- La versione in pelle è disponibile a partire dalla categoria 15 (Le Mans).
- Divano modulare disponibile nelle versioni lineari e a sectionals con angolo a 45°, Chaise Longue e terminale a forma di rotondo.
- Il modulo d'angolo è stato progettato a taglio concavo per migliorare il comfort e fornire una migliore funzionalità senza compromettere il design.
- Collezione complementare di tavolini e ripiani multifunzione: Due eleganti tavolini da inserire tra le sedute (vers. 821 e 823) forniscono un elegante piano, inoltre un tavolino laterale dalle forme organiche che abbracciamo il bracciolo (vers. 816/817). Disponibili nel listino divani.
- Tavolino centrale con un comodo piano sollevabile, cassetto porta oggetti e ruote (Q083001XNA). Tavolino rotondo laterale accent (Q083002XNA). Entrambi disponibili nel listino complementi.

NOTE

- Nella categoria pelle 30, il modello non è disponibile nell'articolo Misterbianco.
- Gli inserti in pelle (sulla seduta e schienale) ed il piping possono essere tono su tono o a contrasto. Se il covering principale scelto è in tessuto, il bordo a contrasto può essere realizzato in pelle CAT 15 Le Mans, Cat 25 Status, Cat 30 Stromboli o Cat 40 Siena.
- Il meccanismo innovativo di Mindful consente tre funzioni speciali: 365, Micromobility e Triple Motion con Zero Gravity.
 - Le funzioni "365" e Micromobility sono dei sistemi innovativi rigeneranti, composte da un controllo elettronico intelligente attivabili tramite telecomando.
"365" aiuta a sincronizzare il respiro con il battito cardiaco e Micromobility stimola delicatamente la muscolatura corporea.
 - Funzione "365": attivata tramite il pulsante preimpostato sul telecomando, aziona il movimento di poggiapiedi e lombare per inarcare la schiena e facilitare la sincronizzazione di respiro e battito cardiaco.
Si suggerisce di svolgere 3 volte al giorno, con 6 respirazioni al minuto per 5 minuti a sessione, in modo tale da esercitarti nel sincronizzare la respirazione con i battiti del cuore" riducendo lo stress (ovvero coerenza cardiaca).
 - La funzione "Micromobility", attivata tramite il pulsante preimpostato sul telecomando, può essere avviata solo una volta che la posizione Zero Gravity è raggiunta tramite triple motion. Una volta attivata la funzione, la seduta si muove impercettibilmente.
Agisce lentamente muovendo simultaneamente seduta e poggiapiedi attraverso micro-movimenti, mantenendo attivi i muscoli, migliorando la circolazione sanguigna e quindi contribuendo ad uno stato di relax.
 - Meccanismo di triplo movimento con controllo indipendente per poggiapiedi, lombare e poggiapiedi.
 - Zero Gravity è una posizione recliner azionabile attraverso meccanismo triple motion. Questa posizione può essere raggiunta tramite telecomando (nelle versioni QXX) o tastiera (nelle versioni QXX e NXX), aprendo totalmente il sedile e quindi raggiungendo un'estensione totale del corpo, allineando i piedi all'altezza del cuore.
In questo modo si raggiunge una posizione corporea ottimale facilitando la circolazione sanguigna.
Zero Gravity è la posizione di partenza per il preset Micromobility.
- Tutte le versioni QXX includono sia le funzionalità Triple motion/Zero Gravity che "365" e Micromobility.
"365" e Micromobility sono esclusivamente azionate da un telecomando (acquistato separatamente, versione 831).
Un telecomando può gestire fino a 6 sedute diverse.
- Le versioni NXX includono esclusivamente il meccanismo Triple motion con Zero Gravity, attivabile solo tramite tastiera posizionato sul lato interno della seduta.
- Kit batteria vers. 830 disponibile come optional solo per le versioni NXX.
Importante ricordare che una batteria può alimentare una sola seduta.
La batteria vers. 830 non può essere utilizzata per le versioni QXX.

NOTE

- Versioni 715/716/045 non dispongono di funzione poggiapiedi reclinabile.
Il poggiapiedi elettrico è disponibile nelle versioni NXX e QXX.
Il poggiapiedi manuale è disponibile nelle versioni stationary.

NOTE
